



Türk Akreditasyon Kurumu

AKREDİTASYON SERTİFİKASI

Kalibrasyon Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren,

TAHA GİYİM SAN. TİC. A.Ş.-Labright Laboratuvarı

Merkez Adres: Halkalı Merkez Mah. Dereboyu Cad. No:68 İç Kapı No:3 Küçükçekmece İstanbul / Türkiye

TÜRKAK tarafından yapılan denetim sonucunda TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre Ek'te yer alan kapsamlarda akredite edilmiştir.

Akreditasyon No : AB-0258-K

Akreditasyon Tarihi : 25.11.2021

Revizyon Tarihi / No : 21.07.2026 / 09

Bu Sertifika, yukarıda açık adı ve adresi yazılı Kuruluşun TS EN ISO/IEC 17025:2017 Standardına, ilgili Yönetmelik ve Tebliğlere uygunluğunu sürdürmesi halinde **24.11.2029** tarihine kadar geçerlidir.

Gülden Banu Müderrisoğlu
Genel Sekreter



Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ISO/IEC 17025 alanında Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile çok taraflı anlaşma (MLA/MRA) imzalamıştır.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.

 Kalibrasyon TS EN ISO/IEC 17025 AB-0258-K	TAHA GİYİM SAN. TİC. A.Ş-Labright Laboratuvarı			
	Akreditasyon No : AB-0258-K Revizyon No: 09 Tarih: 21.07.2026			
	Kalibrasyon Laboratuvarı			
Adresi : Halkalı Merkez Mah. Dereboyu Cad. No:68 İç Kapı No:3 Küçükçekmece İstanbul / Türkiye		Telefon : +90 212 955 5900 Fax : - E-Posta : labrightkalibrasyon@labright.com Web Sitesi : www.labright.com		

Kalibrasyon ve Ölçüm Yeteneği (CMC)

Sıcaklık

Ölçüm Büyüklüğü / Kalibre Edilen Cihazlar	Ölçüm Aralığı	Ölçüm Şartları	Genişletilmiş Ölçüm Belirsizliği (k=2)	Açıklamalar / Kalibrasyon Metodu
Göstergeli Sıcaklık Ölçerler Isılçift sensörlü Base Metal Isılçift Sensörlü (T,E,J,K,N Tipi)	-25 °C ≤ T ≤ 90 °C	Sıvılı Banyoda	0,25 °C	T: Sıcaklık Karşılaştırma metodu ile laboratuvarında Kalibrasyon
Göstergeli Sıcaklık Ölçerler Direnc	0 °C	Buz Noktası	0,08 °C	T: Sıcaklık Karşılaştırma metodu ile laboratuvarında Kalibrasyon
Göstergeli Sıcaklık Ölçerler Direnc	90 °C < T ≤ 220 °C	Sıvılı Banyoda	0,22 °C	T: Sıcaklık Karşılaştırma metodu ile laboratuvarında Kalibrasyon
Göstergeli Sıcaklık Ölçerler Direnc	-25 °C ≤ T ≤ 90 °C	Sıvılı Banyoda	0,22 °C	T: Sıcaklık Karşılaştırma metodu ile laboratuvarında Kalibrasyon
Kontrollü Hacimler (Sıcaklık Dağılımı) Etüv İnkübatör Soğuk Oda (derin dondurucu vb.) İklimlendirme Kabini Sterilizatör (Otoklav) Buzdolabı	-25 °C ≤ T ≤ 100 °C	Kabin İçerisinde Sıcaklık Dağılımı	0,80 °C	T: Sıcaklık EURAMET cg-20 DKD R5-7 EN 60068 standartlarına göre yerinde kalibrasyon
Kontrollü Hacimler (Bağıl Nem Dağılımı) İklimlendirme Kabini	30 %rh < RH ≤ 90 %rh	10 °C - 50 °C	1,5 %rh	EURAMET cg.20 Dökümana uygun olarak hazırlanmış kalibrasyon prosedürüne göre taşınabilir kalibrasyon sistemi ile RH : Nem • Müşteri Yerinde • Laboratuvarında
Kontrollü Hacimler (Sıcaklık Dağılımı) Etüv İnkübatör Soğuk Oda (derin dondurucu vb.) İklimlendirme Kabini Sterilizatör (Otoklav) Buzdolabı	100 °C < T ≤ 220 °C	Kabin İçerisinde Sıcaklık Dağılımı	1,2 °C	T: Sıcaklık EURAMET cg-20 DKD R5-7 EN 60068 standartlarına göre yerinde kalibrasyon
Kontrollü Hacimler (Sıcaklık Dağılımı) Sıvı Banyo	-25 °C ≤ T ≤ 100 °C	Banyo İçerisinde Sıcaklık Dağılımı	0,70 °C	T: Sıcaklık Laboratuvarında ve yerinde kalibrasyon
Kontrollü Hacimler (Sıcaklık Dağılımı) Sıvı Banyo	100 °C < T ≤ 220 °C	Banyo İçerisinde Sıcaklık Dağılımı	1,0 °C	T: Sıcaklık Laboratuvarında ve yerinde kalibrasyon

 Kalibrasyon TS EN ISO/IEC 17025 AB-0258-K	TAHA GİYİM SAN. TİC. A.Ş-Labright Laboratuvarı	
	Akreditasyon No : AB-0258-K Revizyon No: 09 Tarih: 21.07.2026	
	Kalibrasyon Laboratuvarı	
Adresi :	Telefon : +90 212 955 5900 Fax : - E-Posta : labrightkalibrasyon@labright.com Web Sitesi : www.labright.com	
Halkalı Merkez Mah. Dereboyu Cad. No:68 İç Kapı No:3 Küçükçekmece İstanbul / Türkiye		

Higrometreler Higrometre Bağıl Nem Ölçer (Kapasitif, resistif, termograf, mekanik, ıslak/kuru hazneli) Bağıl Nem Ölçer (Datalogger) Bağıl Nem Ölçer (Dijital/Analog)	40 %rh ≤ RH ≤ 70 %rh	15 °C ≤ T < 20 °C	1,5 %rh	RH: Bağıl nem T: Sıcaklık İklimlendirme kabininde referans sıcaklık-nem ölçer metodu ile karşılaştırma laboratuvarında kalibrasyon
Higrometreler Higrometre Bağıl Nem Ölçer (Kapasitif, resistif, termograf, mekanik, ıslak/kuru hazneli) Bağıl Nem Ölçer (Datalogger) Bağıl Nem Ölçer (Dijital/Analog)	30 %rh ≤ RH ≤ 70 %rh	20 °C ≤ T ≤ 50 °C	1,5 %rh	RH: Bağıl nem T: Sıcaklık İklimlendirme kabininde referans sıcaklık-nem ölçer metodu ile karşılaştırma laboratuvarında kalibrasyon
Higrometreler Higrometre Bağıl Nem Ölçer (Kapasitif, resistif, termograf, mekanik, ıslak/kuru hazneli) Bağıl Nem Ölçer (Datalogger) Bağıl Nem Ölçer (Dijital/Analog)	70 %rh < RH ≤ 90 %rh	15 °C ≤ T ≤ 50 °C	2,0 %rh	RH: Bağıl nem T: Sıcaklık İklimlendirme kabininde referans sıcaklık-nem ölçer metodu ile karşılaştırma laboratuvarında kalibrasyon
Diğer Termometreler Analog ve Sayısal Sıcaklık Ölçerler	0 °C ≤ T ≤ 50 °C	Dijital ve Analog	0,30 °C	T: Sıcaklık İklimlendirme kabininde referans direnç termometresi ile karşılaştırma
Göstergeli Sıcaklık Ölçerler Isılçift sensörü Base Metal Isılçift Sensörlü (T,E,J,K,N Tipi)	0 °C	Buz Noktası	0,22 °C	T: Sıcaklık Karşılaştırma metodu ile laboratuvarında Kalibrasyon
Göstergeli Sıcaklık Ölçerler Isılçift sensörü	90°C < T ≤ 220 °C	Sıvılı Banyoda	0,25 °C	T: Sıcaklık Karşılaştırma metodu ile laboratuvarında Kalibrasyon

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.

 Kalibrasyon TS EN ISO/IEC 17025 AB-0258-K	TAHA GİYİM SAN. TİC. A.Ş-Labright Laboratuvarı			
Akreditasyon No : AB-0258-K Revizyon No: 09 Tarih: 21.07.2026				
Kalibrasyon ve Ölçüm Yeteneği (CMC)				
Mekaniksel Büyüklükler/Hacim				
Ölçüm Büyüklüğü / Kalibre Edilen Cihazlar	Ölçüm Aralığı	Ölçüm Şartları	Genişletilmiş Ölçüm Belirsizliği (k=2)	Açıklamalar / Kalibrasyon Metodu
Hacim Kapları Pipet (Pistonlu)	20 µL	Tek kanallı, Piston hareketi elle yapılan veya motor tahrikli	0,03 µL	V: Ölçülen hacim değeri (µL) ISO 8655-6 ,ISO 8655-2 ISO/TR20461 dokümanlarına uygun hazırlanmış kalibrasyon prosedürü Ölçüm Aralığı sütununda verilen değerler cihazın anma hacmidir.
Hacim Kapları Pipet (Pistonlu)	50 µL	Tek kanallı, Piston hareketi elle yapılan veya motor tahrikli	0,03 µL	V: Ölçülen hacim değeri (µL) ISO 8655-6 ,ISO 8655-2 ISO/TR20461 dokümanlarına uygun hazırlanmış kalibrasyon prosedürü Ölçüm Aralığı sütununda verilen değerler cihazın anma hacmidir.
Hacim Kapları Pipet (Pistonlu)	100 µL	Tek kanallı, Piston hareketi elle yapılan veya motor tahrikli	0,19 µL	V: Ölçülen hacim değeri (µL) ISO 8655-6 ,ISO 8655-2 ISO/TR20461 dokümanlarına uygun hazırlanmış kalibrasyon prosedürü Ölçüm Aralığı sütununda verilen değerler cihazın anma hacmidir.
Hacim Kapları Pipet (Pistonlu)	200 µL	Tek kanallı, Piston hareketi elle yapılan veya motor tahrikli	0,21 µL	V: Ölçülen hacim değeri (µL) ISO 8655-6 ,ISO 8655-2 ISO/TR20461 dokümanlarına uygun hazırlanmış kalibrasyon prosedürü Ölçüm Aralığı sütununda verilen değerler cihazın anma hacmidir.
Hacim Kapları Pipet (Pistonlu)	500 µL	Tek kanallı, Piston hareketi elle yapılan veya motor tahrikli	0,46 µL	V: Ölçülen hacim değeri (µL) ISO 8655-6 ,ISO 8655-2 ISO/TR20461 dokümanlarına uygun hazırlanmış kalibrasyon prosedürü Ölçüm Aralığı sütununda verilen değerler cihazın anma hacmidir.
Hacim Kapları Pipet (Pistonlu)	1 mL	Tek kanallı, Piston hareketi elle yapılan veya motor tahrikli	0,72 µL	V: Ölçülen hacim değeri (µL) ISO 8655-6 ,ISO 8655-2 ISO/TR20461 dokümanlarına uygun hazırlanmış kalibrasyon prosedürü Ölçüm Aralığı sütununda verilen değerler cihazın anma hacmidir.
Hacim Kapları Pipet (Pistonlu)	2 mL	Tek kanallı, Piston hareketi elle yapılan veya motor tahrikli	1,5 µL	V: Ölçülen hacim değeri (µL) ISO 8655-6 ,ISO 8655-2 ISO/TR20461 dokümanlarına uygun hazırlanmış kalibrasyon prosedürü Ölçüm Aralığı sütununda verilen değerler cihazın anma hacmidir.
Hacim Kapları Pipet (Pistonlu)	5 mL	Tek kanallı, Piston hareketi elle yapılan veya motor tahrikli	3,3 µL	V: Ölçülen hacim değeri (µL) ISO 8655-6 ,ISO 8655-2 ISO/TR20461 dokümanlarına uygun hazırlanmış kalibrasyon prosedürü Ölçüm Aralığı sütununda verilen değerler cihazın anma hacmidir.
Hacim Kapları Pipet (Pistonlu)	10 mL	Tek kanallı, Piston hareketi elle yapılan veya motor tahrikli	7,8 µL	V: Ölçülen hacim değeri (µL) ISO 8655-6 ,ISO 8655-2 ISO/TR20461 dokümanlarına uygun hazırlanmış kalibrasyon prosedürü Ölçüm Aralığı sütununda verilen değerler cihazın anma hacmidir.

 Kalibrasyon TS EN ISO/IEC 17025 AB-0258-K	TAHA GİYİM SAN. TİC. A.Ş-Labright Laboratuvarı Akreditasyon No : AB-0258-K Revizyon No: 09 Tarih: 21.07.2026
---	---

Hacim Kapları Balon Joje	10 mL	Dolum	7,0 µL	ISO 4787 ve TS 1491 EN ISO 1042 Euramet/cg-19 dokümanlarına uygun hazırlanmış kalibrasyon V: Anma hacmi Ölçüm aralığında verilen değerler cihazların anma hacimlerini belirtmektedir.
Hacim Kapları Balon Joje	20 mL	Dolum	12 µL	ISO 4787 ve TS 1491 EN ISO 1042 Euramet/cg-19 dokümanlarına uygun hazırlanmış kalibrasyon V: Anma hacmi Ölçüm aralığında verilen değerler cihazların anma hacimlerini belirtmektedir.
Hacim Kapları Balon Joje	25 mL	Dolum	12 µL	ISO 4787 ve TS 1491 EN ISO 1042 Euramet/cg-19 dokümanlarına uygun hazırlanmış kalibrasyon V: Anma hacmi Ölçüm aralığında verilen değerler cihazların anma hacimlerini belirtmektedir.
Hacim Kapları Balon Joje	50 mL	Dolum	18 µL	ISO 4787 ve TS 1491 EN ISO 1042 Euramet/cg-19 dokümanlarına uygun hazırlanmış kalibrasyon V: Anma hacmi Ölçüm aralığında verilen değerler cihazların anma hacimlerini belirtmektedir.
Hacim Kapları Balon Joje	100 mL	Dolum	25 µL	ISO 4787 ve TS 1491 EN ISO 1042 Euramet/cg-19 dokümanlarına uygun hazırlanmış kalibrasyon V: Anma hacmi Ölçüm aralığında verilen değerler cihazların anma hacimlerini belirtmektedir.
Hacim Kapları Balon Joje	200 mL	Dolum	35 µL	ISO 4787 ve TS 1491 EN ISO 1042 Euramet/cg-19 dokümanlarına uygun hazırlanmış kalibrasyon V: Anma hacmi Ölçüm aralığında verilen değerler cihazların anma hacimlerini belirtmektedir.
Hacim Kapları Balon Joje	250 mL	Dolum	40 µL	ISO 4787 ve TS 1491 EN ISO 1042 Euramet/cg-19 dokümanlarına uygun hazırlanmış kalibrasyon V: Anma hacmi Ölçüm aralığında verilen değerler cihazların anma hacimlerini belirtmektedir.
Hacim Kapları Balon Joje	500 mL	Dolum	60 µL	ISO 4787 ve TS 1491 EN ISO 1042 Euramet/cg-19 dokümanlarına uygun hazırlanmış kalibrasyon V: Anma hacmi Ölçüm aralığında verilen değerler cihazların anma hacimlerini belirtmektedir.
Hacim Kapları Balon Joje	1000 mL	Dolum	90 µL	ISO 4787 ve TS 1491 EN ISO 1042 Euramet/cg-19 dokümanlarına uygun hazırlanmış kalibrasyon V: Anma hacmi Ölçüm aralığında verilen değerler cihazların anma hacimlerini belirtmektedir.
Hacim Kapları Balon Joje	2000 mL	Dolum	140 µL	ISO 4787 ve TS 1491 EN ISO 1042 Euramet/cg-19 dokümanlarına uygun hazırlanmış kalibrasyon V: Anma hacmi Ölçüm aralığında verilen değerler cihazların anma hacimlerini belirtmektedir.
Hacim Kapları Balon Joje	5000 mL	Dolum	300 µL	ISO 4787 ve TS 1491 EN ISO 1042 Euramet/cg-19 dokümanlarına uygun hazırlanmış kalibrasyon V: Anma hacmi Ölçüm aralığında verilen değerler cihazların anma hacimlerini belirtmektedir.

 Kalibrasyon TS EN ISO/IEC 17025 AB-0258-K	TAHA GİYİM SAN. TİC. A.Ş-Labright Laboratuvarı Akreditasyon No : AB-0258-K Revizyon No: 09 Tarih: 21.07.2026
---	---

Hacim Kapları Mezür	5 mL	Dolum	14 µL	ISO 4787 TS EN ISO 4788 EURAMET/cg19 dokümanlarına uygun hazırlanmış kalibrasyon prosedürü Ölçüm aralığında verilen değerler cihazların anma hacmini belirtmektedir.
Hacim Kapları Mezür	10 mL	Dolum	23 µL	ISO 4787 TS EN ISO 4788 EURAMET/cg19 dokümanlarına uygun hazırlanmış kalibrasyon prosedürü Ölçüm aralığında verilen değerler cihazların anma hacmini belirtmektedir.
Hacim Kapları Piknometre	1 mL	Gay Lussac	0,9 µL	TS EN ISO 2811-1 ISO 4787 TS ISO 3507 Euramet/cg-19 dokümanlarına uygun olarak hazırlanmış kalibrasyon prosedürü Ölçüm aralığında verilen değerler cihazların anma hacmini belirtmektedir.
Hacim Kapları Piknometre	2 mL	Gay Lussac	0,9 µL	TS EN ISO 2811-1 ISO 4787 TS ISO 3507 Euramet/cg-19 dokümanlarına uygun olarak hazırlanmış kalibrasyon prosedürü Ölçüm aralığında verilen değerler cihazların anma hacmini belirtmektedir.
Hacim Kapları Piknometre	5 mL	Gay Lussac	0,9 µL	TS EN ISO 2811-1 ISO 4787 TS ISO 3507 Euramet/cg-19 dokümanlarına uygun olarak hazırlanmış kalibrasyon prosedürü Ölçüm aralığında verilen değerler cihazların anma hacmini belirtmektedir.
Hacim Kapları Piknometre	10 mL	Gay Lussac	1,0 µL	TS EN ISO 2811-1 ISO 4787 TS ISO 3507 Euramet/cg-19 dokümanlarına uygun olarak hazırlanmış kalibrasyon prosedürü Ölçüm aralığında verilen değerler cihazların anma hacmini belirtmektedir.
Hacim Kapları Piknometre	25 mL	Gay Lussac	1,2 µL	TS EN ISO 2811-1 ISO 4787 TS ISO 3507 Euramet/cg-19 dokümanlarına uygun olarak hazırlanmış kalibrasyon prosedürü Ölçüm aralığında verilen değerler cihazların anma hacmini belirtmektedir.
Hacim Kapları Piknometre	50 mL	Gay Lussac	1,9 µL	TS EN ISO 2811-1 ISO 4787 TS ISO 3507 Euramet/cg-19 dokümanlarına uygun olarak hazırlanmış kalibrasyon prosedürü Ölçüm aralığında verilen değerler cihazların anma hacmini belirtmektedir.
Hacim Kapları Piknometre	100 mL	Gay Lussac	3,4 µL	TS EN ISO 2811-1 ISO 4787 TS ISO 3507 Euramet/cg-19 dokümanlarına uygun olarak hazırlanmış kalibrasyon prosedürü Ölçüm aralığında verilen değerler cihazların anma hacmini belirtmektedir.
Hacim Kapları Mezür	25 mL	Dolum	46 µL	ISO 4787 TS EN ISO 4788 EURAMET/cg1 dokümanlarına uygun hazırlanmış kalibrasyon prosedürü Ölçüm aralığında verilen değerler cihazların anma hacmini belirtmektedir.
Hacim Kapları Mezür	50 mL	Dolum	78 µL	ISO 4787 TS EN ISO 4788 EURAMET/cg1 dokümanlarına uygun hazırlanmış kalibrasyon prosedürü Ölçüm aralığında verilen değerler cihazların anma hacmini belirtmektedir.
Hacim Kapları Mezür	100 mL	Dolum	112 µL	ISO 4787 TS EN ISO 4788 EURAMET/cg1 dokümanlarına uygun hazırlanmış kalibrasyon prosedürü Ölçüm aralığında verilen değerler cihazların anma hacmini belirtmektedir.

 Kalibrasyon TS EN ISO/IEC 17025 AB-0258-K	TAHA GİYİM SAN. TİC. A.Ş-Labright Laboratuvarı Akreditasyon No : AB-0258-K Revizyon No: 09 Tarih: 21.07.2026			
Hacim Kapları Büret (Taksimatlı)	1 mL	Boşaltım	0,6 µL	ISO 4787 ve TS EN ISO 385 Euramet/cg-19 dokümanlarına uygun hazırlanmış kalibrasyon prosedürü V: Anma hacmi Ölçüm aralığında verilen değerler cihazların anma hacmini belirtmektedir
Hacim Kapları Büret (Taksimatlı)	2 mL	Boşaltım	0,9 µL	ISO 4787 ve TS EN ISO 385 Euramet/cg-19 dokümanlarına uygun hazırlanmış kalibrasyon prosedürü V: Anma hacmi Ölçüm aralığında verilen değerler cihazların anma hacmini belirtmektedir
Hacim Kapları Büret (Taksimatlı)	5 mL	Boşaltım	0,9 µL	ISO 4787 ve TS EN ISO 385 Euramet/cg-19 dokümanlarına uygun hazırlanmış kalibrasyon prosedürü V: Anma hacmi Ölçüm aralığında verilen değerler cihazların anma hacmini belirtmektedir
Hacim Kapları Büret (Taksimatlı)	10 mL	Boşaltım	1,8 µL	ISO 4787 ve TS EN ISO 385 Euramet/cg-19 dokümanlarına uygun hazırlanmış kalibrasyon prosedürü V: Anma hacmi Ölçüm aralığında verilen değerler cihazların anma hacmini belirtmektedir
Hacim Kapları Büret (Taksimatlı)	25 mL	Boşaltım	2,8 µL	ISO 4787 ve TS EN ISO 385 Euramet/cg-19 dokümanlarına uygun hazırlanmış kalibrasyon prosedürü V: Anma hacmi Ölçüm aralığında verilen değerler cihazların anma hacmini belirtmektedir
Hacim Kapları Büret (Taksimatlı)	50 mL	Boşaltım	4,8 µL	ISO 4787 ve TS EN ISO 385 Euramet/cg-19 dokümanlarına uygun hazırlanmış kalibrasyon prosedürü V: Anma hacmi Ölçüm aralığında verilen değerler cihazların anma hacmini belirtmektedir
Hacim Kapları Büret (Taksimatlı)	100 mL	Boşaltım	9,5 µL	ISO 4787 ve TS EN ISO 385 Euramet/cg-19 dokümanlarına uygun hazırlanmış kalibrasyon prosedürü V: Anma hacmi Ölçüm aralığında verilen değerler cihazların anma hacmini belirtmektedir
Hacim Kapları Pipet (Taksimatlı)	0,5 mL < V < 1 mL	Boşaltım	1,4 µL	ISO 4787 TS EN ISO 835 Euramet/cg-19 dokümanlarına uygun hazırlanmış kalibrasyon prosedürü V: Anma hacmi Ölçüm aralığında verilen değerler cihazların anma hacmini belirtmektedir.
Hacim Kapları Pipet (Taksimatlı)	1 mL	Boşaltım	1,4 µL	ISO 4787 TS EN ISO 835 Euramet/cg-19 dokümanlarına uygun hazırlanmış kalibrasyon prosedürü V: Anma hacmi Ölçüm aralığında verilen değerler cihazların anma hacmini belirtmektedir.
Hacim Kapları Pipet (Taksimatlı)	2 mL	Boşaltım	2,2 µL	ISO 4787 TS EN ISO 835 Euramet/cg-19 dokümanlarına uygun hazırlanmış kalibrasyon prosedürü V: Anma hacmi Ölçüm aralığında verilen değerler cihazların anma hacmini belirtmektedir.
Hacim Kapları Pipet (Taksimatlı)	5 mL	Boşaltım	4,9 µL	ISO 4787 TS EN ISO 835 Euramet/cg-19 dokümanlarına uygun hazırlanmış kalibrasyon prosedürü V: Anma hacmi Ölçüm aralığında verilen değerler cihazların anma hacmini belirtmektedir.

 Kalibrasyon TS EN ISO/IEC 17025 AB-0258-K	TAHA GİYİM SAN. TİC. A.Ş-Labright Laboratuvarı Akreditasyon No : AB-0258-K Revizyon No: 09 Tarih: 21.07.2026			
Hacim Kapları Pipet (Taksimatlı)	10 mL	Boşaltım	6,6 µL	ISO 4787 TS EN ISO 835 Euramet/cg-19 dokümanlarına uygun hazırlanmış kalibrasyon prosedürü V: Anma hacmi Ölçüm aralığında verilen değerler cihazların anma hacmini belirtmektedir.
Hacim Kapları Pipet (Taksimatlı)	20 mL	Boşaltım	19 µL	ISO 4787 TS EN ISO 835 Euramet/cg-19 dokümanlarına uygun hazırlanmış kalibrasyon prosedürü V: Anma hacmi Ölçüm aralığında verilen değerler cihazların anma hacmini belirtmektedir.
Hacim Kapları Pipet (Taksimatlı)	25 mL	Boşaltım	19 µL	ISO 4787 TS EN ISO 835 Euramet/cg-19 dokümanlarına uygun hazırlanmış kalibrasyon prosedürü V: Anma hacmi Ölçüm aralığında verilen değerler cihazların anma hacmini belirtmektedir.
Hacim Kapları Pipet (Pistonlu)	20 mL	Tek kanallı, Piston hareketi elle yapılan veya motor tahrikli	8.1 µL	V: Ölçülen hacim değeri (µL) ISO 8655-6 ,ISO 8655-2 ISO/TR20461 dokümanlarına uygun hazırlanmış kalibrasyon prosedürü Ölçüm Aralığı sütununda verilen değerler cihazın anma hacmidir.
Hacim Kapları Balon Joje	10 mL	Dolum	11 µL	ISO 4787 , ISO 5215 , Euramet cg 19 • Laboratuvarında kalibrasyon yapılır.
Hacim Kapları Balon Joje	25 mL	Dolum	12 µL	ISO 4787 , ISO 5215 , Euramet cg 19 • Laboratuvarında kalibrasyon yapılır.
Hacim Kapları Balon Joje	50 mL	Dolum	18 µL	ISO 4787 , ISO 5215 , Euramet cg 19 • Laboratuvarında kalibrasyon yapılır.
Hacim Kapları Balon Joje	100 mL	Dolum	24 µL	ISO 4787 , ISO 5215 , Euramet cg 19 • Laboratuvarında kalibrasyon yapılır.
Hacim Kapları Balon Joje	250 mL	Dolum	32 µL	ISO 4787 , ISO 5215 , Euramet cg 19 • Laboratuvarında kalibrasyon yapılır.
Hacim Kapları Balon Joje	500 mL	Dolum	50 µL	ISO 4787 , ISO 5215 , Euramet cg 19 • Laboratuvarında kalibrasyon yapılır.
Hacim Kapları Balon Joje	1000 mL	Dolum	89 µL	ISO 4787 , ISO 5215 , Euramet cg 19 • Laboratuvarında kalibrasyon yapılır.
Hacim Kapları Plastik Mezür	10 mL	Dolum	23 µL	ISO 4787 , ISO 6706 , Euramet cg 19 • Laboratuvarında kalibrasyon yapılır.

 Kalibrasyon TS EN ISO/IEC 17025 AB-0258-K	TAHA GİYİM SAN. TİC. A.Ş-Labright Laboratuvarı Akreditasyon No : AB-0258-K Revizyon No: 09 Tarih: 21.07.2026			
Kalibrasyon ve Ölçüm Yeteneği (CMC)				
Mekaniksel Büyüklükler/Kuvvet				
Ölçüm Büyüklüğü / Kalibre Edilen Cihazlar	Ölçüm Aralığı	Ölçüm Şartları	Genişletilmiş Ölçüm Belirsizliği (k=2)	Açıklamalar / Kalibrasyon Metodu
Kuvvet Ölçme Cihazları Dinamometre	$1\text{ N} \leq F \leq 500\text{ N}$	Ağırlık ile Çekme	% 0,16	<i>F</i> : Uygulanan kuvvet (N) DKD R 3-3 Rehber Dokümanına uygun olarak hazırlanmış kalibrasyon prosedürü

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.

 Kalibrasyon TS EN ISO/IEC 17025 AB-0258-K	TAHA GİYİM SAN. TİC. A.Ş-Labright Laboratuvarı Akreditasyon No : AB-0258-K Revizyon No: 09 Tarih: 21.07.2026
--	---

Kalibrasyon ve Ölçüm Yeteneği (CMC)				
Mekaniksel Büyüklükler/Kütle (Kütle Standartları)				
Ölçüm Büyüklüğü / Kalibre Edilen Cihazlar	Ölçüm Aralığı	Ölçüm Şartları	Genişletilmiş Ölçüm Belirsizliği (k=2)	Açıklamalar / Kalibrasyon Metodu
Kütle Standardı Standart Olmayan Kütle	50 g < m ≤ 200 g		2,5 mg	m: Nominal Kütle Değeri F1 sınıfı kütle referans alınarak terazide tartım yolu ile konvansiyonel kütle değeri belirlenir
Kütle Standardı Standart Olmayan Kütle	200 g < m ≤ 1 kg		22,0 mg	m: Nominal Kütle Değeri F1 sınıfı kütle referans alınarak terazide tartım yolu ile konvansiyonel kütle değeri belirlenir
Kütle Standardı Standart Olmayan Kütle	1 kg < m ≤ 2 kg		30,0 mg	m: Nominal Kütle Değeri F1 sınıfı kütle referans alınarak terazide tartım yolu ile konvansiyonel kütle değeri belirlenir
Kütle Standardı M1 Sınıfı Kütle	1 mg	-	0,06 mg	OIML R 111-1'e göre konvansiyonel kütle değerinin belirlenmesi
Kütle Standardı Standart Olmayan Kütle	2 kg < m ≤ 5 kg		50,0 mg	m: Nominal Kütle Değeri F1 sınıfı kütle referans alınarak terazide tartım yolu ile konvansiyonel kütle değeri belirlenir
Kütle Standardı M1 Sınıfı Kütle	2 mg	-	0,06 mg	OIML R 111-1'e göre konvansiyonel kütle değerinin belirlenmesi
Kütle Standardı Standart Olmayan Kütle	5 kg < m ≤ 15 kg		320 mg	m: Nominal Kütle Değeri F1 sınıfı kütle referans alınarak terazide tartım yolu ile konvansiyonel kütle değeri belirlenir
Kütle Standardı M1 Sınıfı Kütle	5 mg	-	0,06 mg	OIML R 111-1'e göre konvansiyonel kütle değerinin belirlenmesi
Kütle Standardı F1 Sınıfı Kütle	10 g	-	0,06 mg	OIML R 111-1'e göre konvansiyonel kütle değerinin belirlenmesi
Kütle Standardı M1 Sınıfı Kütle	10 mg	-	0,08 mg	OIML R 111-1'e göre konvansiyonel kütle değerinin belirlenmesi
Kütle Standardı F1 Sınıfı Kütle	20 g	-	0,08 mg	OIML R 111-1'e göre konvansiyonel kütle değerinin belirlenmesi
Kütle Standardı M1 Sınıfı Kütle	20 mg	-	0,10 mg	OIML R 111-1'e göre konvansiyonel kütle değerinin belirlenmesi
Kütle Standardı F1 Sınıfı Kütle	50 g	-	0,10 mg	OIML R 111-1'e göre konvansiyonel kütle değerinin belirlenmesi

 Kalibrasyon TS EN ISO/IEC 17025 AB-0258-K	TAHA GİYİM SAN. TİC. A.Ş-Labright Laboratuvarı Akreditasyon No : AB-0258-K Revizyon No: 09 Tarih: 21.07.2026
---	---

Kütle Standardı M1 Sınıfı Kütle	50 mg	-	0,12 mg	OIML R 111-1'e göre konvansiyonel kütle değerinin belirlenmesi
Kütle Standardı F2 Sınıfı Kütle	1 g	-	0,10 mg	OIML R 111-1'e göre konvansiyonel kütle değerinin belirlenmesi
Kütle Standardı M1 Sınıfı Kütle	100 mg	-	0,16 mg	OIML R 111-1'e göre konvansiyonel kütle değerinin belirlenmesi
Kütle Standardı F2 Sınıfı Kütle	2 g	-	0,12 mg	OIML R 111-1'e göre konvansiyonel kütle değerinin belirlenmesi
Kütle Standardı M1 Sınıfı Kütle	200 mg	-	0,20 mg	OIML R 111-1'e göre konvansiyonel kütle değerinin belirlenmesi
Kütle Standardı M1 Sınıfı Kütle	500 mg	-	0,25 mg	OIML R 111-1'e göre konvansiyonel kütle değerinin belirlenmesi
Kütle Standardı F2 Sınıfı Kütle	5 g	-	0,16 mg	OIML R 111-1'e göre konvansiyonel kütle değerinin belirlenmesi
Kütle Standardı F2 Sınıfı Kütle	10 g	-	0,20 mg	OIML R 111-1'e göre konvansiyonel kütle değerinin belirlenmesi
Kütle Standardı F2 Sınıfı Kütle	20 g	-	0,25 mg	OIML R 111-1'e göre konvansiyonel kütle değerinin belirlenmesi
Kütle Standardı F2 Sınıfı Kütle	50 g	-	0,3 mg	OIML R 111-1'e göre konvansiyonel kütle değerinin belirlenmesi
Kütle Standardı F2 Sınıfı Kütle	100 g	-	0,5 mg	OIML R 111-1'e göre konvansiyonel kütle değerinin belirlenmesi
Kütle Standardı F2 Sınıfı Kütle	200 g	-	1,0 mg	OIML R 111-1'e göre konvansiyonel kütle değerinin belirlenmesi
Kütle Standardı F2 Sınıfı Kütle	500g	-	2,5 mg	OIML R 111-1'e göre konvansiyonel kütle değerinin belirlenmesi
Kütle Standardı F2 Sınıfı Kütle	1 kg	-	5,0 mg	OIML R 111-1'e göre konvansiyonel kütle değerinin belirlenmesi
Kütle Standardı F2 Sınıfı Kütle	2 kg	-	10 mg	OIML R 111-1'e göre konvansiyonel kütle değerinin belirlenmesi
Kütle Standardı F2 Sınıfı Kütle	5 kg	-	25 mg	OIML R 111-1'e göre konvansiyonel kütle değerinin belirlenmesi
Kütle Standardı M1 Sınıfı Kütle	1 g	-	0,3 mg	OIML R 111-1'e göre konvansiyonel kütle değerinin belirlenmesi
Kütle Standardı M1 Sınıfı Kütle	2 g	-	0,4 mg	OIML R 111-1'e göre konvansiyonel kütle değerinin belirlenmesi

 Kalibrasyon TS EN ISO/IEC 17025 AB-0258-K	TAHA GİYİM SAN. TİC. A.Ş-Labright Laboratuvarı Akreditasyon No : AB-0258-K Revizyon No: 09 Tarih: 21.07.2026
---	---

Kütle Standardı M1 Sınıfı Kütle	5 g	-	0,5 mg	OIML R 111-1'e göre konvansiyonel kütle değerinin belirlenmesi
Kütle Standardı M1 Sınıfı Kütle	10 g	-	0,6 mg	OIML R 111-1'e göre konvansiyonel kütle değerinin belirlenmesi
Kütle Standardı M1 Sınıfı Kütle	20 g	-	0,8 mg	OIML R 111-1'e göre konvansiyonel kütle değerinin belirlenmesi
Kütle Standardı M1 Sınıfı Kütle	50 g	-	1,0 mg	OIML R 111-1'e göre konvansiyonel kütle değerinin belirlenmesi
Kütle Standardı M1 Sınıfı Kütle	100 g	-	1,6 mg	OIML R 111-1'e göre konvansiyonel kütle değerinin belirlenmesi
Kütle Standardı M1 Sınıfı Kütle	200 g	-	3,0 mg	OIML R 111-1'e göre konvansiyonel kütle değerinin belirlenmesi
Kütle Standardı M1 Sınıfı Kütle	500 g	-	8,0 mg	OIML R 111-1'e göre konvansiyonel kütle değerinin belirlenmesi
Kütle Standardı M1 Sınıfı Kütle	1 kg	-	16 mg	OIML R 111-1'e göre konvansiyonel kütle değerinin belirlenmesi
Kütle Standardı M1 Sınıfı Kütle	2 kg	-	30 mg	OIML R 111-1'e göre konvansiyonel kütle değerinin belirlenmesi
Kütle Standardı M1 Sınıfı Kütle	5 kg	-	80 mg	OIML R 111-1'e göre konvansiyonel kütle değerinin belirlenmesi
Kütle Standardı Standart Olmayan Kütle	$1 \text{ g} \leq m \leq 50 \text{ g}$		0,60 mg	<i>m</i> : Nominal Kütle Değeri F1 sınıfı kütle referans alınarak terazide tartım yolu ile konvansiyonel kütle değeri belirlenir

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.

 </

Akreditasyon Kapsamı

 Kalibrasyon TS EN ISO/IEC 17025 AB-0258-K	TAHA GİYİM SAN. TİC. A.Ş-Labright Laboratuvarı Akreditasyon No : AB-0258-K Revizyon No: 09 Tarih: 21.07.2026			
Malzeme Test Makineleri Malzeme Test Makinelerinin Uzama ölçer sistemleri (Travers)	50 mm ≤ L ≤ 500 mm	İpli Enkoder ile	% 0,3	L: Ölçülen uzunluk TS EN ISO 9513 ve ASTM E83 standardına uygun hazırlanmış kalibrasyon prosedürü Müşteri Yerinde Kalibrasyon

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.

--

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.

</

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gulden Banu Muderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.

 Kalibrasyon TS EN ISO/IEC 17025 AB-0258-K	TAHA GİYİM SAN. TİC. A.Ş-Labright Laboratuvarı Akreditasyon No : AB-0258-K Revizyon No: 09 Tarih: 21.07.2026
--	---

Kalibrasyon ve Ölçüm Yeteneği (CMC)				
Boyutsal Büyüklükler				
Ölçüm Büyüklüğü / Kalibre Edilen Cihazlar	Ölçüm Aralığı	Ölçüm Şartları	Geniştirilmiş Ölçüm Belirsizliği (k=2)	Açıklamalar / Kalibrasyon Metodu
Çizgi Standartları Çelik Cetvel, Atölye veya Mekanik İş Skalaları	$L \leq 2000 \text{ mm}$	Mastar cetvel ile	$(307 + 5,2.L) \mu\text{m}$	Karşılaştırma Metodu L: Ölçülen uzunluk [m]
Çizgi Standartları Şerit Metre (Arazi, Atölye, Pi), (Jeodezik) Tel Şerit metre (Arazi, atölye), Çap Ölçer (Pimetre), Mira, Teleskobik metre, Mezura, Tahta metre, Plastik metre, Katlanır metre	$L \leq 50 \text{ m}$	Mastar cetvel ile	$(200 + 75.L) \mu\text{m}$	Karşılaştırma Metodu L: Ölçülen uzunluk [m]

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.